

Garant**GCCT 060202, Vrsta: HB7035****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	268590 HB7035
GTIN	4062406057619
Razred artikla	211

Opis

GCCT 060202 HB7035 Vrsta: HB7035
Lomač odvojenih čestica: SF
Dubina reza a_p : 0,05 - 0,35 mm
Posmak f : 0,03 - 0,25 mm/okr
Brzina reza v_c glavna primjena: 60 - 150 m/min
Brzina reza v_c sporedna primjena: 60 - 150 m/min

Tehnički opis

Fina/gruba obrada	Fina obrada
Brzina reza v_c sporedna primjena	60 - 150 m/min
Uvjetovanost reza	kontinuirano
Dodatna primjena	K
Brzina reza v_c glavna primjena	60 - 150 m/min
Rezni materijal	HM
Dubina reza a_p	0,05 - 0,35 mm

Posmak f	0,03 - 0,25 mm/okr
Glavna primjena	P
Kutni radijus	0,2 mm
Vrsta	HB7035
Lomač odvojenih čestica	SF
Prevlaka	TiN
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	GCCT 060202
Broj zamjena/oštrica	2
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje