

Garant**Roto glodalo, HM, tip: T1610/6****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	541000 T1610/6
GTIN	4062406057152
Razred artikla	51D

Opis**Izvedba:**

GARANT roto glodala izrađuju se od visokoučinkovitih vrsta tvrdog metala velike žilavosti i maksimalne stabilnosti reznog brida na najmodernijim CNC strojevima. Drška je od čelika kada je promjer glave jednak velikom promjeru drške; u protivnom također od tvrdog metala. **Roto glodalo za skidanje srha (unutarnje)** ozubljenjem ulijevo i pod kutom od 45° za **skošenje**.

Upotreba:

Prikladno za manuelnu primjenu kao i u industrijskoj robotici za skoro sve materijale. Za skidanje srha, otkidanja bridova, žbukanje, obradu varenih šavova i površina.

Napomena:

Smanjeni broj okretaja za roto glodala s ukupnom duljinom od 120 mm: maksimalno 11.000 min^{#1}

Tehnički opis

Ø glave	16 mm
Opis oblika	Srh
Kut	45 stupanj

Ø drške	6 mm
Kratka oznaka ozubljenja	Z3
Ukupna duljina	70 mm
Stupanj finoće ozubljenja	srednje
Duljina glave	10 mm
Seriya	Ozubljenje Z3
Rezni materijal	HM
Vrsta proizvoda	Roto-glodalo