

**Garant****NC zabušivač HSS-E 120 °N, TiAlN, Ø DC h6: 8mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	112160 8
GTIN	4045197001528
Razred artikla	11A

**Opis****Izvedba:**

≥ Ø 6 mm sa **steznom površinom prema DIN 1835-B.**

Točno brušen vrh u središtu s uskom poprečnom oštricom osigurava lagano zabušivanje i veliku preciznost bušenja. Vrlo stabilno zbog kratkih žljebova.

**Upotreba:**

**S kutom vrha 120°** za lakši zahvat reznih oštrica spiralnog svrdla.

**Napomena:**

Koristite broj okretaja za stvaran Ø svrdla (ne općenito za vanjski Ø svrdla).

**Tehnički opis**

Tolerancija drške	h6
Nazivni Ø D <sub>c</sub>	8 mm
Duljina žlijeba za odvođenje L <sub>c</sub>	25 mm
Posmak f u čeliku < 900 N/mm <sup>2</sup>	0,05 mm/okr
Ø drške D <sub>s</sub>	8 mm
Ukupna duljina L	140 mm
Drška	DIN 1835 B s h6
Prevlaka	TiAlN
Rezni materijal	HSS E
Standard	Standard proizvođača
Tip	N

Tolerancija nazivnog $\emptyset$	h6
Kut vrha	120 stupanj
Broj oštrica Z	2
Unutarnje hlađenje	ne
Prsten u boji	nema
Vrsta proizvoda	Navrtač

### Podaci korisnika

	Prikladno za	$V_c$	ISO kod
Aluminij, plastični materijali	prikladno	87 m/min	N
Aluminij (kratkih odlomaka)	prikladno	56 m/min	N
Aluminij > 10% Si	prikladno samo u posebnim uvjetima	50 m/min	N
Čelik < 500 N/mm <sup>2</sup>	prikladno	50 m/min	P
Čelik < 750 N/mm <sup>2</sup>	prikladno	37 m/min	P
Čelik < 900 N/mm <sup>2</sup>	prikladno	31 m/min	P
Čelik < 1100 N/mm <sup>2</sup>	prikladno	12 m/min	P
Čelik < 1400 N/mm <sup>2</sup>	prikladno	10 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	prikladno	15 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	prikladno	10 m/min	M
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	prikladno	6 m/min	S
GG(G)	prikladno	31 m/min	K
CuZn	prikladno	100 m/min	N
Uni	prikladno		
Ulje	prikladno		
mokro maksimalno	prikladno		

