

Garant**Strojni ureznik za slijepe rupe, bez prevlake, MF: M6X0,35****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	130010 M6X0,35
GTIN	4062406011345
Razred artikla	10N

Opis**Napomena:**

Rok isporuke: 35 kalendarskih dana

Minimalna količina: 3 kom.

Specijalna izrada – povrat nije moguć

Tehnički opis

Rezni materijal	HSS E
Ø drške D _s	6 mm
Nagib navoja	0,35 mm
Broj oštrica Z	3
Razred tolerancije	ISO 1 4H
Razred tolerancije	ISO 1X 4HX
Razred tolerancije	ISO 2 6H
Razred tolerancije	ISO 2X 6HX
Razred tolerancije	6H +0,05
Razred tolerancije	6H +0,20
Razred tolerancije	ISO 3 6G
Razred tolerancije	ISO 3X 6GX
Razred tolerancije	7H

Razred tolerancije	7HX
Razred tolerancije	7G
Razred tolerancije	7GX
Razred tolerancije	6H +0,10
4-kutna drška □	4,9 mm
Dubina navoja	15 mm
Ukupna duljina L	80 mm
Ø navoja	6 mm
Standard	DIN 371
Ø osnovne rupe	5,65 mm
Broj steznih utora	3
Vrsta navoja	M
Veličina navoja	M6×0,35
Prevlaka	bez prevlake
Kut profila navoja vijka	60 stupanj
Norma navoja	DIN 13
Oblik rezanja	C
Drška	Cilindrična drška s h9
Unutarnje hlađenje	ne
Primjena kod vrste bušenja	do 2×D kod slijepe rupe
Smjer rezanja	desni
Vrsta alata s navojem	Strojni ureznici za uobičajenu obradu
Prsten u boji	nema
Vrsta proizvoda	Svrdla za navoje