

Garant**CCGT 030102, Vrsta: HU7315-1****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	260047 HU7315-1
GTIN	4062406058715
Razred artikla	211

Opis

CCGT 030102 HU7315-1 Vrsta: HU7315-1
Lomač odvojenih čestica: AF
Tolerancija: G
Dubina reza a_p : 0,05 - 0,5 mm
Posmak f : 0,03 - 0,1 mm/okr
Brzina reza v_c glavna primjena: 120 - 600 m/min

Tehnički opis

Fina/gruba obrada	Fina obrada
Brzina reza v_c glavna primjena	120 - 600 m/min
Posmak f	0,03 - 0,1 mm/okr
Uvjetovanost reza	kontinuirano
Rezni materijal	HM
Kutni radijus	0,2 mm

Glavna primjena	N
Lomač odvojenih čestica	AF
Vrsta	HU7315-1
Dubina reza a_p	0,05 - 0,5 mm
Prevlaka	bez prevlake
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	CCGT 030102
Broj zamjena/oštrica	2
Tolerancija	G
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje