

Garant**CNMG 09T308, Vrsta: HB7210-1**

Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	250152 HB7210-1
GTIN	4062406058876
Razred artikla	21G

Opis

CNMG 09T308 HB7210-1 Vrsta: HB7210-1
Lomač odvojenih čestica: GM
Tolerancija: M
Dubina reza a_p : 0,4 - 6,5 mm
Posmak f : 0,3 - 0,7 mm/okr
Brzina reza v_c glavna primjena: 100 - 450 m/min

Tehnički opis

Brzina reza v_c glavna primjena	100 - 450 m/min
Uvjetovanost reza	lagano prekinuto
Dubina reza a_p	0,4 - 6,5 mm
Lomač odvojenih čestica	GM
Vrsta	HB7210-1
Kutni radijus	0,8 mm

Posmak f	0,3 - 0,7 mm/okr
Rezni materijal	HM
Glavna primjena	K
Fina/gruba obrada	Gruba obrada
Prevlaka	TiCN
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	CNMG 09T308
Broj zamjena/oštrica	4
Tolerancija	M
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje