

Garant**CNMG 120412, Vrsta: HB7210-1****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	250160 HB7210-1
GTIN	4062406058906
Razred artikla	21G

Opis

CNMG 120412 HB7210-1 Vrsta: HB7210-1
Lomač odvojenih čestica: GM
Tolerancija: M
Dubina reza a_p : 0,4 - 6,5 mm
Posmak f : 0,3 - 0,7 mm/okr
Brzina reza v_c glavna primjena: 100 - 450 m/min

Tehnički opis

Dubina reza a_p	0,4 - 6,5 mm
Vrsta	HB7210-1
Rezni materijal	HM
Glavna primjena	K
Kutni radijus	1,2 mm
Lomač odvojenih čestica	GM

Fina/gruba obrada	Gruba obrada
Uvjetovanost reza	lagani prekid
Posmak f	0,3 - 0,7 mm/okr
Brzina reza v_c glavna primjena	100 - 450 m/min
Prevlaka	TiCN
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	CNMG 120412
Broj zamjena/oštrica	4
Tolerancija	M
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje