

Garant**TNMA 160408, Vrsta: HB7210-1****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	251546 HB7210-1
GTIN	4062406059125
Razred artikla	21G

Opis

TNMA 160408 HB7210-1 Vrsta: HB7210-1

Tolerancija: M

Dubina reza a_p : 0,4 - 6,5 mmPosmak f : 0,3 - 0,7 mm/okrBrzina reza v_c glavna primjena: 100 - 450 m/min**Tehnički opis**

Uvjetovanost reza	lagani prekid
Brzina reza v_c glavna primjena	100 - 450 m/min
Glavna primjena	K
Rezni materijal	HM
Posmak f	0,3 - 0,7 mm/okr
Fina/gruba obrada	Polugruba obrada
Vrsta	HB7210-1
Dubina reza a_p	0,4 - 6,5 mm

Kutni radijus	0,8 mm
Prevlaka	TiCN
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	TNMG 160408
Broj zamjena/oštrica	6
Tolerancija	M
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje