


**Garant****SNMG 120412, Vrsta: HB7210-1**

### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	251326 HB7210-1
GTIN	4062406059088
Razred artikla	21G

### Tehnički opis

Kutni radijus	1,2 mm
Vrsta	HB7210-1
Glavna primjena	K
Uvjetovanost reza	lagani prekid
Rezni materijal	HM
Fina/gruba obrada	Grubo rezanje
Dubina reza $a_p$	0,4 - 6,5 mm
Posmak $f$	0,32 - 0,8 mm/okr
Lomač odvojenih čestica	GG
Brzina reza $v_c$ glavna primjena	100 - 450 m/min
Prevlaka	TiCN

ISO-kod izmjenjive rezne pločice	SNMG 120412
Broj zamjena/oštrica	8
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje