

Garant**WNMG 080408, Vrsta: HB7210-1****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	252208 HB7210-1
GTIN	4062406059194
Razred artikla	21G

Tehnički opis

Lomač odvojenih čestica	GG
Vrsta	HB7210-1
Brzina reza v_c glavna primjena	100 - 450 m/min
Uvjetovanost reza	lagani prekid
Fina/gruba obrada	Fina obrada
Glavna primjena	K
Dubina reza a_p	0,4 - 6,5 mm
Posmak f	0,3 - 0,8 mm/okr
Kutni radijus	0,8 mm
Rezni materijal	HM
Prevlaka	TiCN
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	WNMG 080408

Broj zamjena/oštrica	6
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje