

Garant**WNMG 080412, Vrsta: HB7210-1**

Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	252072 HB7210-1
GTIN	4062406059163
Razred artikla	21G

Opis

WNMG 080412 HB7210-1 Vrsta: HB7210-1
Lomač odvojenih čestica: GM
Tolerancija: M
Dubina reza a_p : 0,4 - 6,5 mm
Posmak f : 0,3 - 0,7 mm/okr
Brzina reza v_c glavna primjena: 100 - 450 m/min

Tehnički opis

Glavna primjena	K
Kutni radijus	1,2 mm
Uvjetovanost reza	lagani prekid
Fina/gruba obrada	Gruba obrada
Vrsta	HB7210-1
Rezni materijal	HM
Dubina reza a_p	0,4 - 6,5 mm

Brzina reza v_c glavna primjena	100 - 450 m/min
Lomač odvojenih čestica	GM
Posmak f	0,3 - 0,7 mm/okr
Prevlaka	TiCN
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	WNMG 080412
Broj zamjena/oštrica	6
Tolerancija	M
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje