

**CNMG 120408, Vrsta: CA025P****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	250371 CA025P
GTIN	4960664863648
Razred artikla	25E

Opis

CNMG 120408 CA025P Vrsta: CA025P
Lomač odvojenih čestica: PH
Dubina reza a_p : 1 - 10 mm
Posmak f : 0,25 - 0,8 mm/okr
Brzina reza v_c glavna primjena: 70 - 420 m/min

Tehnički opis

Lomač odvojenih čestica	PH
Kutni radijus	0,8 mm
Glavna primjena	P
Uvjetovanost reza	lagano prekinuto
Dubina reza a_p	1 - 10 mm
Vrsta	CA025P
Brzina reza v_c glavna primjena	70 - 420 m/min

Rezni materijal	HM
Fina/gruba obrada	Fina obrada
Posmak f	0,25 - 0,8 mm/okr
Prevlaka	CVD
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	CNMG 120408
Broj zamjena/oštrica	4
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje