

**CNMG 160612, Vrsta: CA025P****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	250377 CA025P
GTIN	4960664863686
Razred artikla	25E

**Opis**

CNMG 160612 CA025P Vrsta: CA025P

Lomač odvojenih čestica: PH

Dubina reza  $a_p$ : 1 - 10 mm

Posmak  $f$ : 0,25 - 0,8 mm/okr

Brzina reza  $v_c$  glavna primjena: 70 - 420 m/min

**Tehnički opis**

Posmak $f$	0,25 - 0,8 mm/okr
Rezni materijal	HM
Uvjetovanost reza	lagano prekinuto
Dubina reza $a_p$	1 - 10 mm
Glavna primjena	P
Kutni radijus	1,2 mm
Fina/gruba obrada	Fina obrada

Lomač odvojenih čestica	PH
Brzina reza $v_c$ glavna primjena	70 - 420 m/min
Vrsta	CA025P
Prevlaka	CVD
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	CNMG 160612
Broj zamjena/oštrica	4
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje