

**CNMG 160616, Vrsta: CA025P****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	250378 CA025P
GTIN	4960664863693
Razred artikla	25E

Opis

CNMG 160616 CA025P Vrsta: CA025P
Lomač odvojenih čestica: PH
Dubina reza a_p : 1 - 10 mm
Posmak f : 0,25 - 0,8 mm/okr
Brzina reza v_c glavna primjena: 70 - 420 m/min

Tehnički opis

Uvjetovanost reza	lagano prekinuto
Brzina reza v_c glavna primjena	70 - 420 m/min
Glavna primjena	P
Vrsta	CA025P
Lomač odvojenih čestica	PH
Rezni materijal	HM
Fina/gruba obrada	Fina obrada

Posmak f	0,25 - 0,8 mm/okr
Dubina reza a _p	1 - 10 mm
Kutni radijus	1,6 mm
Prevlaka	CVD
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	CNMG 160616
Broj zamjena/oštrica	4
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje