

**DNMG 150608, Vrsta: CA025P****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	250892 CA025P
GTIN	4960664864423
Razred artikla	25E

Opis

DNMG 150608 CA025P Vrsta: CA025P
Lomač odvojenih čestica: PH
Dubina reza a_p : 1 - 5 mm
Posmak f : 0,25 - 0,8 mm/okr
Brzina reza v_c glavna primjena: 70 - 420 m/min

Tehnički opis

Kutni radijus	0,8 mm
Rezni materijal	HM
Vrsta	CA025P
Lomač odvojenih čestica	PH
Glavna primjena	P
Posmak f	0,25 - 0,8 mm/okr
Fina/gruba obrada	Grubo rezanje

Dubina reza a_p	1 - 5 mm
Uvjetovanost reza	lagano prekinuto
Brzina reza v_c glavna primjena	70 - 420 m/min
Prevlaka	CVD
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	DNMG 150608
Broj zamjena/oštrica	4
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje