

**DNMG 150608, Vrsta: CA025P****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	250797 CA025P
GTIN	4960664864249
Razred artikla	25E

**Opis**

DNMG 150608 CA025P Vrsta: CA025P  
Lomač odvojenih čestica: PS  
Dubina reza  $a_p$ : 1 - 4 mm  
Posmak  $f$ : 0,15 - 0,6 mm/okr  
Brzina reza  $v_c$  glavna primjena: 70 - 420 m/min

**Tehnički opis**

Vrsta	CA025P
Fina/gruba obrada	Polugruba obrada
Brzina reza $v_c$ glavna primjena	70 - 420 m/min
Posmak $f$	0,15 - 0,6 mm/okr
Dubina reza $a_p$	1 - 4 mm
Rezni materijal	HM
Uvjetovanost reza	lagano prekinuto

Lomač odvojenih čestica	PS
Glavna primjena	P
Kutni radijus	0,8 mm
Prevlaka	CVD
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	DNMG 150608
Broj zamjena/oštrica	4
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje