

**DNMG 150612, Vrsta: CA025P****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	250893 CA025P
GTIN	4960664864430
Razred artikla	25E

Opis

DNMG 150612 CA025P Vrsta: CA025P
Lomač odvojenih čestica: PH
Dubina reza a_p : 1 - 5 mm
Posmak f : 0,25 - 0,8 mm/okr
Brzina reza v_c glavna primjena: 70 - 420 m/min

Tehnički opis

Uvjetovanost reza	lagano prekinuto
Kutni radijus	1,2 mm
Brzina reza v_c glavna primjena	70 - 420 m/min
Glavna primjena	P
Rezni materijal	HM
Posmak f	0,25 - 0,8 mm/okr
Lomač odvojenih čestica	PH

Vrsta	CA025P
Dubina reza a_p	1 - 5 mm
Fina/gruba obrada	Grubo rezanje
Prevlaka	CVD
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	DNMG 150612
Broj zamjena/oštrica	4
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje