


**SNMG 120408, Vrsta: CA025P**

**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	251254 CA025P
GTIN	4960664864683
Razred artikla	25E

**Opis**

SNMG 120408 CA025P Kutni radijus: 0,8 mm  
 Vrsta: CA025P  
 Lomač odvojenih čestica: PS  
 Dubina reza  $a_p$ : 1 - 4 mm  
 Posmak  $f$ : 0,15 - 0,6 mm/okr  
 Brzina reza  $v_c$  glavna primjena: 70 - 420 m/min

**Tehnički opis**

Glavna primjena	P
Vrsta	CA025P
Lomač odvojenih čestica	PS
Kutni radijus	0,8 mm
Fina/gruba obrada	Polugruba obrada
Uvjetovanost reza	lagani prekid
Brzina reza $v_c$ glavna primjena	70 - 420 m/min

Dubina reza $a_p$	1 - 4 mm
Rezni materijal	HM
Posmak $f$	0,15 - 0,6 mm/okr
Prevlaka	CVD
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	SNMG 120408
Broj zamjena/oštrica	8
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje