


SNMG 120404, Vrsta: CA025P

Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	251162 CA025P
GTIN	4960664864591
Razred artikla	25E

Opis

SNMG 120404 CA025P Kutni radijus: 0,4 mm
 Vrsta: CA025P
 Lomač odvojenih čestica: PQ
 Dubina reza a_p : 0,2 - 2,5 mm
 Posmak f : 0,13 - 0,4 mm/okr
 Brzina reza v_c glavna primjena: 105 - 435 m/min

Tehnički opis

Dubina reza a_p	0,2 - 2,5 mm
Uvjetovanost reza	lagani prekid
Kutni radijus	0,4 mm
Posmak f	0,13 - 0,4 mm/okr
Vrsta	CA025P
Fina/gruba obrada	Fina obrada
Lomač odvojenih čestica	PQ

Glavna primjena	P
Brzina reza v_c glavna primjena	105 - 435 m/min
Rezni materijal	HM
Prevlaka	CVD
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	SNMG 120404
Broj zamjena/oštrica	8
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje