

**SNMG 120408, Vrsta: CA025P****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	251356 CA025P
GTIN	4960664864782
Razred artikla	25E

Tehnički opis

Glavna primjena	P
Kutni radijus	0,8 mm
Fina/gruba obrada	Grubo rezanje
Vrsta	CA025P
Rezni materijal	HM
Lomač odvojenih čestica	PH
Uvjetovanost reza	lagani prekid
Posmak f	0,25 - 0,8 mm/okr
Brzina reza v _c glavna primjena	70 - 420 m/min
Dubina reza a _p	1 - 10 mm
Prevlaka	CVD
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	SNMG 120408

Broj zamjena/oštrica	8
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje