


**SNMG 120408, Vrsta: CA025P**

**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	251164 CA025P
GTIN	4960664864607
Razred artikla	25E

**Opis**

SNMG 120408 CA025P Kutni radijus: 0,8 mm  
 Vrsta: CA025P  
 Lomač odvojenih čestica: PQ  
 Dubina reza  $a_p$ : 0,2 - 2,5 mm  
 Posmak  $f$ : 0,13 - 0,4 mm/okr  
 Brzina reza  $v_c$  glavna primjena: 105 - 435 m/min

**Tehnički opis**

Dubina reza $a_p$	0,2 - 2,5 mm
Glavna primjena	P
Brzina reza $v_c$ glavna primjena	105 - 435 m/min
Fina/gruba obrada	Fina obrada
Uvjetovanost reza	lagani prekid
Rezni materijal	HM
Lomač odvojenih čestica	PQ

Kutni radijus	0,8 mm
Posmak f	0,13 - 0,4 mm/okr
Vrsta	CA025P
Prevlaka	CVD
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	SNMG 120408
Broj zamjena/oštrica	8
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje