

**TNMG 160408, Vrsta: CA025P****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	251474 CA025P
GTIN	4960664857609
Razred artikla	25E

Opis

TNMG 160408 CA025P Vrsta: CA025P

Lomač odvojenih čestica: PQ

Dubina reza a_p : 0,2 - 2,5 mmPosmak f : 0,13 - 0,4 mm/okrBrzina reza v_c glavna primjena: 105 - 435 m/min**Tehnički opis**

Kutni radijus	0,8 mm
Lomač odvojenih čestica	PQ
Fina/gruba obrada	Polugruba obrada
Posmak f	0,13 - 0,4 mm/okr
Brzina reza v_c glavna primjena	105 - 435 m/min
Glavna primjena	P
Rezni materijal	HM
Dubina reza a_p	0,2 - 2,5 mm

Uvjetovanost reza	lagano prekinuto
Vrsta	CA025P
Prevlaka	CVD
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	TNMG 160408
Broj zamjena/oštrica	6
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje