

**TNMG 220408, Vrsta: CA025P****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	251587 CA025P
GTIN	4960664865185
Razred artikla	25E

**Opis**

TNMG 220408 CA025P Vrsta: CA025P  
Lomač odvojenih čestica: PS  
Dubina reza  $a_p$ : 1 - 4,5 mm  
Posmak  $f$ : 0,15 - 0,6 mm/okr  
Brzina reza  $v_c$  glavna primjena: 70 - 420 m/min

**Tehnički opis**

Brzina reza $v_c$ glavna primjena	70 - 420 m/min
Vrsta	CA025P
Lomač odvojenih čestica	PS
Uvjetovanost reza	lagano prekinuto
Kutni radijus	0,8 mm
Fina/gruba obrada	Gruba obrada
Dubina reza $a_p$	1 - 4,5 mm
Rezni materijal	HM

Glavna primjena	P
Posmak f	0,15 - 0,6 mm/okr
Prevlaka	CVD
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	TNMG 220408
Broj zamjena/oštrica	6
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje