

**VNMG 160408, Vrsta: CA025P****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	251754 CA025P
GTIN	4960664857722
Razred artikla	25E

**Opis**

VNMG 160408 CA025P Vrsta: CA025P

Lomač odvojenih čestica: PQ

Dubina reza  $a_p$ : 0,2 - 2,5 mm

Posmak  $f$ : 0,13 - 0,4 mm/okr

Brzina reza  $v_c$  glavna primjena: 105 - 435 m/min

**Tehnički opis**

Posmak $f$	0,13 - 0,4 mm/okr
Lomač odvojenih čestica	PQ
Vrsta	CA025P
Kutni radijus	0,8 mm
Rezni materijal	HM
Glavna primjena	P
Fina/gruba obrada	Polugruba obrada

Uvjetovanost reza	lagano prekinuto
Dubina reza $a_p$	0,2 - 2,5 mm
Brzina reza $v_c$ glavna primjena	105 - 435 m/min
Prevlaka	CVD
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	VNMG 160408
Broj zamjena/oštrica	4
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje