

**WNMG 080404, Vrsta: CA025P****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	252012 CA025P
GTIN	4960664865802
Razred artikla	25E

Tehnički opis

Brzina reza v_c glavna primjena	70 - 420 m/min
Vrsta	CA025P
Posmak f	0,07 - 0,3 mm/okr
Kutni radijus	0,4 mm
Rezni materijal	HM
Dubina reza a_p	0,5 - 2 mm
Fina/gruba obrada	Fina obrada
Uvjetovanost reza	lagano prekinuto
Lomač odvojenih čestica	HQ
Glavna primjena	P
Prevlaka	CVD
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	WNMG 080404

Broj zamjena/oštrica	6
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje