

**WNMG 080408, Vrsta: CA025P****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	252014 CA025P
GTIN	4960664865819
Razred artikla	25E

Opis

WNMG 080408 CA025P Vrsta: CA025P
Lomač odvojenih čestica: HQ
Dubina reza a_p : 0,5 - 2 mm
Posmak f : 0,07 - 0,3 mm/okr
Brzina reza v_c glavna primjena: 70 - 420 m/min

Tehnički opis

Uvjetovanost reza	lagano prekinuto
Rezni materijal	HM
Vrsta	CA025P
Kutni radijus	0,8 mm
Fina/gruba obrada	Fina obrada
Lomač odvojenih čestica	HQ
Brzina reza v_c glavna primjena	70 - 420 m/min
Posmak f	0,07 - 0,3 mm/okr

Dubina reza a_p	0,5 - 2 mm
Glavna primjena	P
Prevlaka	CVD
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	WNMG 080408
Broj zamjena/oštrica	6
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje