


**CNMG 120404, Vrsta: PR015S****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	250102 PR015S
GTIN	4960664837090
Razred artikla	25E

Opis

CNMG 120404 PR015S Vrsta: PR015S
Lomač odvojenih čestica: MQ
Dubina reza a_p : 0,2 - 1,5 mm
Posmak f : 0,05 - 0,18 mm/okr
Brzina reza v_c glavna primjena: 25 - 70 m/min

Tehnički opis

Uvjetovanost reza	lagano prekinuto
Glavna primjena	S
Brzina reza v_c glavna primjena	25 - 70 m/min
Posmak f	0,05 - 0,18 mm/okr
Lomač odvojenih čestica	MQ
Kutni radijus	0,4 mm
Rezni materijal	HM

Fina/gruba obrada	Polugruba obrada
Vrsta	PR015S
Dubina reza a_p	0,2 - 1,5 mm
Prevlaka	Megacoat Hard
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	CNMG 120404
Broj zamjena/oštrica	4
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje