

**DNMG 150604, Vrsta: PR005S****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	250696 PR005S
GTIN	4960664836574
Razred artikla	25E

Opis

DNMG 150604 PR005S Vrsta: PR005S
 Lomač odvojenih čestica: MQ
 Dubina reza a_p : 0,2 - 1,5 mm
 Posmak f : 0,03 - 0,12 mm/okr
 Brzina reza v_c glavna primjena: 30 - 90 m/min

Tehnički opis

Lomač odvojenih čestica	MQ
Fina/gruba obrada	Fina obrada
Uvjetovanost reza	kontinuirano
Brzina reza v_c glavna primjena	30 - 90 m/min
Kutni radijus	0,4 mm
Dubina reza a_p	0,2 - 1,5 mm
Glavna primjena	S

Vrsta	PR005S
Rezni materijal	HM
Posmak f	0,03 - 0,12 mm/okr
Prevlaka	Megacoat Hard
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	DNMG 150604
Broj zamjena/oštrica	4
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje