

**DNMG 150604, Vrsta: PR015S****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	250696 PR015S
GTIN	4960664837335
Razred artikla	25E

**Opis**

DNMG 150604 PR015S Vrsta: PR015S  
 Lomač odvojenih čestica: MQ  
 Dubina reza  $a_p$ : 0,2 - 1,5 mm  
 Posmak  $f$ : 0,05 - 0,18 mm/okr  
 Brzina reza  $v_c$  glavna primjena: 25 - 70 m/min

**Tehnički opis**

Kutni radijus	0,4 mm
Fina/gruba obrada	Fina obrada
Lomač odvojenih čestica	MQ
Dubina reza $a_p$	0,2 - 1,5 mm
Rezni materijal	HM
Vrsta	PR015S
Uvjetovanost reza	lagano prekinuto

Posmak f	0,05 - 0,18 mm/okr
Brzina reza $v_c$ glavna primjena	25 - 70 m/min
Glavna primjena	S
Prevlaka	Megacoat Hard
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	DNMG 150604
Broj zamjena/oštrica	4
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje