


**SNMG 120408, Vrsta: PR005S****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	251164 PR005S
GTIN	4960664836628
Razred artikla	25E

**Opis**

SNMG 120408 PR005S Kutni radijus: 0,8 mm  
Vrsta: PR005S  
Lomač odvojenih čestica: MQ  
Dubina reza  $a_p$ : 0,4 - 1,5 mm  
Posmak  $f$ : 0,03 - 0,12 mm/okr  
Brzina reza  $v_c$  glavna primjena: 30 - 90 m/min

**Tehnički opis**

Fina/gruba obrada	Fina obrada
Rezni materijal	HM
Lomač odvojenih čestica	MQ
Glavna primjena	S
Brzina reza $v_c$ glavna primjena	30 - 90 m/min
Uvjetovanost reza	kontinuirano
Posmak $f$	0,03 - 0,12 mm/okr

Kutni radijus	0,8 mm
Vrsta	PR005S
Dubina reza $a_p$	0,4 - 1,5 mm
Prevlaka	Megacoat Hard
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	SNMG 120408
Broj zamjena/oštrica	8
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje