


**SNMG 120408, Vrsta: PR015S****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	251164 PR015S
GTIN	4960664837380
Razred artikla	25E

Opis

SNMG 120408 PR015S Kutni radijus: 0,8 mm
Vrsta: PR015S
Lomač odvojenih čestica: MQ
Dubina reza a_p : 0,4 - 1,5 mm
Posmak f : 0,05 - 0,18 mm/okr
Brzina reza v_c glavna primjena: 25 - 70 m/min

Tehnički opis

Dubina reza a_p	0,4 - 1,5 mm
Posmak f	0,05 - 0,18 mm/okr
Glavna primjena	S
Rezni materijal	HM
Kutni radijus	0,8 mm
Vrsta	PR015S
Brzina reza v_c glavna primjena	25 - 70 m/min

Lomač odvojenih čestica	MQ
Uvjetovanost reza	lagani prekid
Fina/gruba obrada	Fina obrada
Prevlaka	Megacoat Hard
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	SNMG 120408
Broj zamjena/oštrica	8
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje