

**TNMG 160404, Vrsta: PR015S****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	251582 PR015S
GTIN	4960664837502
Razred artikla	25E

Tehnički opis

Vrsta	PR015S
Dubina reza a_p	0,5 - 3,5 mm
Brzina reza v_c glavna primjena	25 - 70 m/min
Fina/gruba obrada	Gruba obrada
Glavna primjena	S
Posmak f	0,05 - 0,18 mm/okr
Kutni radijus	0,4 mm
Rezni materijal	HM
Uvjetovanost reza	lagani prekid
Lomač odvojenih čestica	MU
Prevlaka	Megacoat Hard
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	TNMG 160404

Broj zamjena/oštrica	6
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje