

**VNMG 160404, Vrsta: PR005S****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	251752 PR005S
GTIN	4960664836765
Razred artikla	25E

**Tehnički opis**

Kutni radijus	0,4 mm
Vrsta	PR005S
Glavna primjena	S
Lomač odvojenih čestica	MQ
Rezni materijal	HM
Dubina reza $a_p$	0,2 - 1,5 mm
Fina/gruba obrada	Polugruba obrada
Uvjetovanost reza	kontinuirano
Brzina reza $v_c$ glavna primjena	30 - 90 m/min
Posmak $f$	0,03 - 0,12 mm/okr
Prevlaka	Megacoat Hard
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	VNMG 160404

Broj zamjena/oštrica	4
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje