

**VNMG 160404, Vrsta: PR015S****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	251822 PR015S
GTIN	4960664837571
Razred artikla	25E

**Tehnički opis**

Lomač odvojenih čestica	MU
Posmak f	0,05 - 0,18 mm/okr
Uvjetovanost reza	lagano prekinuto
Brzina reza $v_c$ glavna primjena	25 - 70 m/min
Rezni materijal	HM
Vrsta	PR015S
Glavna primjena	S
Kutni radijus	0,4 mm
Fina/gruba obrada	Polugruba obrada
Dubina reza $a_p$	0,5 - 4 mm
Prevlaka	Megacoat Hard
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	VNMG 160404

Broj zamjena/oštrica	4
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje