

**VNMG 160408, Vrsta: PR015S****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	251754 PR015S
GTIN	4960664837533
Razred artikla	25E

Opis

VNMG 160408 PR015S Vrsta: PR015S
Lomač odvojenih čestica: MQ
Dubina reza a_p : 0,2 - 1,5 mm
Posmak f : 0,05 - 0,18 mm/okr
Brzina reza v_c glavna primjena: 25 - 70 m/min

Tehnički opis

Posmak f	0,05 - 0,18 mm/okr
Uvjetovanost reza	lagano prekinuto
Fina/gruba obrada	Polugruba obrada
Glavna primjena	S
Brzina reza v_c glavna primjena	25 - 70 m/min
Lomač odvojenih čestica	MQ
Kutni radijus	0,8 mm

Vrsta	PR015S
Rezni materijal	HM
Dubina reza a _p	0,2 - 1,5 mm
Prevlaka	Megacoat Hard
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	VNMG 160408
Broj zamjena/oštrica	4
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje