

**VNMG 160408, Vrsta: PR005S****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	251824 PR005S
GTIN	4960664836826
Razred artikla	25E

Opis

VNMG 160408 PR005S Vrsta: PR005S
Lomač odvojenih čestica: MU
Dubina reza a_p : 0,5 - 4 mm
Posmak f : 0,05 - 0,15 mm/okr
Brzina reza v_c glavna primjena: 30 - 90 m/min

Tehnički opis

Glavna primjena	S
Posmak f	0,05 - 0,15 mm/okr
Lomač odvojenih čestica	MU
Brzina reza v_c glavna primjena	30 - 90 m/min
Kutni radijus	0,8 mm
Fina/gruba obrada	Polugruba obrada
Rezni materijal	HM

Vrsta	PR005S
Dubina reza a _p	0,5 - 4 mm
Uvjetovanost reza	kontinuirano
Prevlaka	Megacoat Hard
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	VNMG 160408
Broj zamjena/oštrica	4
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje