

**VNMG 160408, Vrsta: PR015S****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	251824 PR015S
GTIN	4960664837588
Razred artikla	25E

**Opis**

VNMG 160408 PR015S Vrsta: PR015S  
Lomač odvojenih čestica: MU  
Dubina reza  $a_p$ : 0,5 - 4 mm  
Posmak  $f$ : 0,05 - 0,18 mm/okr  
Brzina reza  $v_c$  glavna primjena: 25 - 70 m/min

**Tehnički opis**

Lomač odvojenih čestica	MU
Uvjetovanost reza	lagano prekinuto
Kutni radijus	0,8 mm
Brzina reza $v_c$ glavna primjena	25 - 70 m/min
Posmak $f$	0,05 - 0,18 mm/okr
Dubina reza $a_p$	0,5 - 4 mm
Rezni materijal	HM

Fina/gruba obrada	Polugruba obrada
Vrsta	PR015S
Glavna primjena	S
Prevlaka	Megacoat Hard
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	VNMG 160408
Broj zamjena/oštrica	4
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje