

**CCGT 030102, Vrsta: PR1535****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	260041 PR1535
GTIN	4960664871551
Razred artikla	25E

**Opis**

CCGT 030102 PR1535 Vrsta: PR1535

Lomač odvojenih čestica: MFP-PF

Dubina reza  $a_p$ : 0,03 - 0,2 mm

Posmak  $f$ : 0,02 - 0,1 mm/okr

Brzina reza  $v_c$  glavna primjena: 70 - 160 m/min

Brzina reza  $v_c$  sporedna primjena: 40 - 60 m/min

**Tehnički opis**

Vrsta	PR1535
Dodatna primjena	S
Uvjetovanost reza	kontinuirano
Brzina reza $v_c$ sporedna primjena	40 - 60 m/min
Kutni radijus	0,2 mm
Dubina reza $a_p$	0,03 - 0,2 mm
Brzina reza $v_c$ glavna primjena	70 - 160 m/min

Glavna primjena	M
Posmak f	0,02 - 0,1 mm/okr
Fina/gruba obrada	Fina obrada
Rezni materijal	HM
Lomač odvojenih čestica	MFP-PF
Prevlaka	Megacoat Nano
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	CCGT 030102
Broj zamjena/oštrica	2
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje