

Garant**DCGT 04T002, Vrsta: HB7025-1****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	260350 HB7025-1
GTIN	4062406066536
Razred artikla	21G

Tehnički opis

Vrsta	HB7025-1
Uvjetovanost reza	lagani prekid
Fina/gruba obrada	Fina obrada
Glavna primjena	P
Rezni materijal	HM
Lomač odvojenih čestica	SF
Posmak f	0,03 - 0,1 mm/okr
Dubina reza a _p	0,05 - 0,2 mm
Brzina reza v _c glavna primjena	120 - 300 m/min
Kutni radijus	0,2 mm
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	DCGT 04T002

Broj zamjena/oštrica	2
Tolerancija	G
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje