

NT TOOL**Stezna glava za tešku obradu, SK 50, Ø D1: 20mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	300787 20
GTIN	2050001771759
Razred artikla	33K

Opis**Izvedba:**

- **Manje trenja zbog igličastog ležaja.**
- **Zaštićeno antikorozivnim premazom.**
- **Otporno na vodu i prašinu.**
- **Vrlo velika sila stezanja povećava vijek trajanja i poboljšava kvalitetu površine.**
- **Fleksibilno područje stezanja s pomoću steznih čahura.**
- **Središnje stezanje alata s optimalnom koncentričnosti.**
- **Unutarnji dovod rashladnog sredstva.**

Prednost:

- **Dug vijek trajanja alata.**
- **Antivibracijska svojstva.**
- **Velika čvrstoća zahvaljujući ojačanoj jezgri.**

Upotreba:

Za stezanje alata s cilindričnom drškom.

Dio isporuke:

Uključuje steznu maticu.

Dodatni pribor:

Povlačni vijak br. 308600 – 308806.

Stezna čahura br. 309575 – 309576.

Tehnički opis

Vanjski Ø steznih kliješta D	52 mm
Odgovarajući C ključ s kljunom br. 628400	52 / 55

Duljina izboja A-dimenzija	105 mm
Stezni $\varnothing D_1$	20 mm
Sila stezanja do	1000 Nm
Prihvat	SK 50
Norma prihvata	ISO 7388-1
Oblik	AD
Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja	G 6,3 pri 15000 min ⁻¹
Točnost rotacije	≤ 5 μ m
Strategija rezanja	HPC
Vrsta proizvoda	Stezna glava za tešku obradu

Pribor

Specijalni povlačni vijak, bez unutarnjeg navojazabrtvljen prikladno za strmi konus 50	308720 50
Stezna čahura za glave za tešku obradu nazivni stezni $\varnothing d$ 6 mm	309576 6
Povlačni vijak Oblik B prikladno za strmi konus 50	308640 50
Povlačni vijak 90° zabrtvljen prikladno za strmi konus 50	308790 50
Stezna čahura za glave za tešku obradu nazivni stezni $\varnothing d$ 8 mm	309575 8
Stezna čahura za glave za tešku obradu nazivni stezni $\varnothing d$ 12 mm	309576 12
Povlačni vijak zabrtvljen prikladno za strmi konus 50	308660 50
Stezna čahura za glave za tešku obradu nazivni stezni $\varnothing d$ 14 mm	309576 14
Povlačni vijak 90° zabrtvljen prikladno za strmi konus 50	308795 50
Stezna čahura za glave za tešku obradu nazivni stezni $\varnothing d$ 12 mm	309575 12
Stezna čahura za glave za tešku obradu nazivni stezni $\varnothing d$ 10 mm	309576 10

Povlačni vijak 45 °zabrtvljen prikladno za strmi konus 50	308760 50
Povlačni vijakzabrtvljen, oblik B prikladno za strmi konus 50	308620 50
Stezna čahura za glave za tešku obradu nazivni stezni Ø d 25 mm	309576 25
Povlačni vijakzabrtvljen, oblik B prikladno za strmi konus 50	308650 50
Povlačni vijak 60 °zabrtvljen prikladno za strmi konus 50	308785 50
Specijalni povlačni vijak prikladan za strmi konus 50	308740 50
Stezna čahura za glave za tešku obradu nazivni stezni Ø d 20 mm	309576 20
Povlačni vijak 45 °zabrtvljen prikladno za strmi konus 50	308765 50
Povlačni vijakOblik A prikladno za strmi konus 50	308600 50
Stezna čahura za glave za tešku obradu nazivni stezni Ø d 16 mm	309576 16
Stezna čahura za glave za tešku obradu nazivni stezni Ø d 16 mm	309575 16
Povlačni vijak, 18CrNiMo7Oblik A prikladno za strmi konus 50	308605 50
Povlačni vijak, 18CrNiMo7zabrtvljen, oblik B prikladno za strmi konus 50	308615 50
Stezna čahura za glave za tešku obradu nazivni stezni Ø d 14 mm	309575 14
Stezna čahura za glave za tešku obradu nazivni stezni Ø d 6 mm	309575 6
Povlačni vijakzabrtvljen, oblik A prikladno za strmi konus 50	308610 50
Stezna čahura za glave za tešku obradu nazivni stezni Ø d 10 mm	309575 10
Stezna čahura za glave za tešku obradu nazivni stezni Ø d 8 mm	309576 8