

**Garant**
**Strojni ureznik vrlo dugačak HSS-E-PM, TiAlN, M: M6**

**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	134655 M6
GTIN	4045197705150
Razred artikla	11H

**Opis**
**Izvedba:**
**S vrlo dugačom drškom.**

 Specijalna **TiAlN prevlaka**, vrlo prikladna za **aluminijske legure**.

**Sve veličine: Drška prema DIN 376 (= suženi Ø drške);** pa je na taj način izuzetno prikladna za primjenu kod velikih dubina.

**Prednost:**

 Izrazito prikladno **za urezivanje navoja na teško dostupnim mjestima.**
**Upotreba:**

 Za materijale **do maksimalno 450N/mm<sup>2</sup>** vlačne čvrstoće.

Vrsta navoja: M

Rezni materijal: HSS E PM

Standard: Standard proizvođača

Razred tolerancije: ISO 2 6H

Nagib navoja: 1 mm

Ukupna duljina L: 125 mm

 Ø drške D<sub>s</sub>: 4,5 mm

4-kutna drška □: 3,4 mm

Ø osnovne rupe: 5 mm

**Tehnički opis**

Broj steznih utora	3
Broj oštrica Z	3
Ø osnovne rupe	5 mm
Nagib navoja	1 mm
Ø navoja	6 mm

Standard	Standard proizvođača
Ø drške D <sub>s</sub>	4,5 mm
Ukupna duljina L	125 mm
4-kutna drška □	3,4 mm
Razred tolerancije	ISO 2 6H
Rezni materijal	HSS E PM
Dubina navoja	18 mm
Vrsta navoja	M
Veličina navoja	M6
Prevlaka	TiAlN
Kut profila navoja vijka	60 stupanj
Norma navoja	DIN 13
Oblik rezanja	C
Kut spirale	40 stupanj
Drška	Cilindrična drška s h9
Unutarnje hlađenje	ne
Primjena kod vrste bušenja	do 3xD kod osnovne rupe
Smjer rezanja	desno
Vrsta alata s navojem	Strojni ureznici za dinamičku obradu
Prsten u boji	žuto
Vrsta proizvoda	Svrdla za navoje

## Podaci korisnika

	Prikladno za	V <sub>c</sub>	ISO kod
Aluminij, plastični materijali	prikladno	28 m/min	N
Aluminij (kratkih odlomaka)	prikladno	28 m/min	N
Aluminij > 10% Si	prikladno	23 m/min	N

Čelik < 500 N/mm <sup>2</sup>	prikladno samo u posebnim uvjetima	27 m/min	P
CuZn	prikladno samo u posebnim uvjetima	28 m/min	N
Ulje	prikladno		
mokro maksimalno	prikladno		