

Garant**Strojni ureznik za slijepe rupe, TiN, MF: M2,2X0,2****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	130015 M2,2X0,2
GTIN	4062406018313
Razred artikla	10N

Opis**Napomena:**

Rok isporuke: 91 kalendarski dan

Minimalna količina: 25 kom.

Specijalna izrada – povrat nije moguć

Tehnički opis

4-kutna drška <input type="checkbox"/>	2,1 mm
Standard	DIN 371
Ø osnovne rupe	2 mm
Razred tolerancije	ISO 1 4H
Razred tolerancije	ISO 1X 4HX
Razred tolerancije	ISO 2 6H
Razred tolerancije	ISO 2X 6HX
Razred tolerancije	6H +0,05
Razred tolerancije	6H +0,20
Razred tolerancije	ISO 3 6G
Razred tolerancije	ISO 3X 6GX
Razred tolerancije	7H
Razred tolerancije	7HX

Razred tolerancije	7G
Razred tolerancije	7GX
Razred tolerancije	6H +0,10
Ø navoja	2,2 mm
Broj steznih utora	3
Ø drške D _s	2,8 mm
Ukupna duljina L	45 mm
Dubina navoja	5,5 mm
Nagib navoja	0,2 mm
Broj oštrica Z	3
Rezni materijal	HSS E
Vrsta navoja	M
Veličina navoja	M2,2×0,2
Prevlaka	TiN
Kut profila navoja vijka	60 stupanj
Norma navoja	DIN 13
Oblik rezanja	C
Drška	Cilindrična drška s h9
Unutarnje hlađenje	ne
Primjena kod vrste bušenja	do 2×D kod slijepe rupe
Smjer rezanja	desni
Vrsta alata s navojem	Strojni ureznici za uobičajenu obradu
Prsten u boji	nema
Vrsta proizvoda	Svrkla za navoje