

Garant**CNMG 160608, Minőség: HB7020**

Rendelési adatok

Rendelés száma	250334 HB7020
GTIN	4045197711229
Árucikk kategória	21G

Leírás

CNMG 160608 HB7020 Minőség: HB7020

Forgácstörő: SG

Fogásmélység a_p : 1,5 - 8 mm

Előtolás f : 0,25 - 0,6 mm/ford,

Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c : 100 - 300 m/min

Műszaki leírás

Sarokrádiusz	0,8 mm
Forgácsolási feltétel	enyhén megszakított
Előtolás f	0,25 - 0,6 mm/ford,
Fő felhasználás	P
Forgácstörő	SG
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	100 - 300 m/min
Fogásmélység a_p	1,5 - 8 mm

Minőség	HB7020
Simító / nagyoló hozzárendelés	Nagyolás
Szerszámanyag	HM
Váltólapka ISO kód	CNMG 160608
Cserék / élek száma	4
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz