

Garant**Precíziós kúpsüllyesztő, hosszú 90°, bevonat nélkül, Külső Ø Dc: 31mm**

Rendelési adatok

| | |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma | 150371 31 |
| GTIN | 4045197710765 |
| Árucikk kategória | 11M |

Leírás

Kivitel:

Az összes süllyesztő 3 élű, radiálisan hátraköszörült. A forgácsterék tömör anyagból kiköszörültek.

Precíziós kúpsüllyesztő, amely DIN335-C-nél szűkebb gyártási tűrésekkel készül, **hosszú hengeres szárral**.

Műszaki leírás

| | |
|--|----------------|
| Szártűrés | h9 |
| Előfúrási Ø | 4,2 mm |
| Külső Ø | 31 mm |
| Előtolás f acélban < 500 N/mm ² | 0,2 mm/ford, |
| Legkisebb süllyesztő Ø min. furatmérethez | 4,2 mm |
| Süllyesztett fejű csavarokhoz DIN 7991 | M16 |
| Szár Ø D _s | 12 mm |
| Teljes hossz L | 140 mm |
| Vágóélek száma Z | 3 |
| Bevonat | bevonat nélkül |
| Kúpsüllyesztő csúcsszög | 90 fok |
| Szerszámanyag | HSS |

| | |
|----------------|---------------------------|
| Szabvány | Gyári szabvány |
| Szár | Hengeres szár, h9-tel |
| belső hűtés | nem |
| Színes gyűrű | Nincs |
| Termék fajtája | Lépcsős- és kúpsüllyesztő |

Felhasználói adatok

| | Felhasználás | V _c | ISO kód |
|------------------------------|-----------------------|----------------|---------|
| Alu műanyagok | alkalmas | 70 m/min | N |
| Alu (rövid forgácsú) | alkalmas | 33 m/min | N |
| Alu > 10% Si | feltételesen alkalmas | 20 m/min | N |
| Acél < 500 N/mm ² | alkalmas | 28 m/min | P |
| Acél < 750 N/mm ² | alkalmas | 27 m/min | P |
| Acél < 900 N/mm ² | feltételesen alkalmas | 27 m/min | P |
| Nedvesen maximum | alkalmas | | |
| Száraz | feltételesen alkalmas | | |