

Garant**KNUX 160410L, Minőség: HB7020**

Rendelési adatok

Rendelés száma	251038 HB7020
GTIN	4045197711175
Árucikk kategória	21G

Műszaki leírás

Sarokrádiusz	1 mm
Forgácstörő	SM
Fő felhasználás	P
Forgácstörő	2,2 mm
Fogásmélység a_p	0,5 - 5 mm
Előtolás f	0,2 - 0,5 mm/ford,
Forgácsolási feltétel	enyhén megszakított
Minőség	HB7020
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	120 - 350 m/min
Simító / nagyoló hozzárendelés	Nagyolás-simítás
Szerszámanyag	HM
Cserék / élek száma	2
Váltólapka ISO kód	KNUX 160410L
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz

