

**Garant****CNMM 120408, Minőség: HB7020**

## Rendelési adatok

Rendelés száma	250452 HB7020
GTIN	4045197711243
Árucikk kategória	21G

## Leírás

CNMM 120408 HB7020 Minőség: HB7020

Forgácstörő: SR

Fogásmélység  $a_p$ : 2 - 10 mmElőtolás  $f$ : 0,4 - 1,2 mm/ford,Fő felhasználás forgácsoló sebessége  $v_c$ : 100 - 300 m/min

## Műszaki leírás

Forgácstörő	SR
Fő felhasználás	P
Sarokrádiusz	0,8 mm
Fő felhasználás forgácsoló sebessége $v_c$	100 - 300 m/min
Előtolás $f$	0,4 - 1,2 mm/ford,
Forgácsolási feltétel	enyhén megszakított
Fogásmélység $a_p$	2 - 10 mm

Minőség	HB7020
Simító / nagyoló hozzárendelés	Nagyolás
Szerszámanyag	HM
Váltólapka ISO kód	CNMM 120408
Cserék / élek száma	4
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz