


**Garant****Marólapka Ø 8 mm, Típus: T1****Rendelési adatok**

Rendelés száma	212630 T1
GTIN	4045197712134
Árucikk kategória	21A

**Leírás****Kivitel:**

Részletes alkalmazási irányértékeket a 110020 sz. GARANT Forgácsolási kézikönyvben talál.

· Rádiusz-, körfutás- és cserepontosság:  $\pm 0,015$  mm.

**Felhasználás:**

Teljes rádiuszú íves lapkák általános felhasználáshoz a süllyeszték- és formagyártás területén.

Előtolás  $f_z$  titánban  $< 850$  N/mm<sup>2</sup>: 0,15 mm

Minőség: HB7935

**Műszaki leírás**

Szerszámanyag	HM
Minőség	HB7935
Előtolás $f_z$ rövid forgácsú aluban	0,15 mm
Előtolás $f_z$ acélban $< 1400$ N/mm <sup>2</sup>	0,15 mm
Előtolás $f_z$ titánban $< 850$ N/mm <sup>2</sup>	0,15 mm
Cserék / élek száma	1

Termék fajtája

Váltólapka maráshoz