

Garant**Másolómaró, menettel, Ø D: 10mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	212620 10
GTIN	4045197712783
Árucikk kategória	210

Leírás**Kivitel:**

Belső hűtés nélkül.

Pontos váltólapka beágyazás a lapka és a lapkafészek tűrés optimális méretezése következtében. Biztosított a maximális cserepontosság: $\pm 0,015$ mm.

Felhasználás:

Univerzálisan használható simító- és félsimító műveletekhez.

Acél – a süllyeszték- és formagyártás területén való általános felhasználáshoz.

Figyelem:

A fordulatszámot a D_w működő Ø-nek megfelelően számítsa ki. A **211750 sz. 1,2 méretű** GARANT TQ nyomaték-csavarhúzózt a **674252 sz. 8IP** méretű pengével használja.

Műszaki leírás

Vágóél Ø D_c	10 mm
Váltólapka csavar	219871 (8IP; 1,2 Nm)
Ø D_1 h6	5,5 mm
Teljes hossz L_{ges}	23 mm
Ø D_2	9,5 mm
Felfogó menet M	M5
Hossz 1	23 mm
Vágóélek száma Z	2

belső hűtés	nem
Szárkivitel	menettel
Marási felhasználási	Másolómarás
Szerszámcsere	PowerCard
Termék fajtája	Másolómaró

Tartozék

Szorítócsavar	219871
Nyomaték-csavarhúzó, fixen beállítva Beállított nyomaték 1,2 Nm	211750 1,2
PrecisionBit Torx Plus®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx Plus® profil 8IP	674252 8IP