


**Garant****Marólapka Ø 16 mm, Típus: T1****Rendelési adatok**

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma    | 212660 T1     |
| GTIN              | 4045197712448 |
| Árucikk kategória | 21A           |

**Leírás****Kivitel:**

Részletes alkalmazási irányértékeket a 110020 sz. GARANT Forgácsolási kézikönyvben talál.

· Rádiusz-, körfutás- és cserepontosság:  $\pm 0,015$  mm.

**Felhasználás:**

Teljes rádiuszú íves lapkák általános felhasználáshoz a süllyeszték- és formagyártás területén.

Előtolás  $f_z$  titánban  $< 850$  N/mm<sup>2</sup>: 0,25 mm

Minőség: HB7935

**Műszaki leírás**

|   |         |
|---|---------|
| Szerszámanyag                                     | HM      |
| Minőség   | HB7935  |
| Előtolás $f_z$ rövid forgácsú aluban              | 0,25 mm |
| Előtolás $f_z$ acélban $< 1400$ N/mm <sup>2</sup> | 0,28 mm |
| Előtolás $f_z$ acélban $< 60$ HRC                 | 0,2 mm  |
| Előtolás $f_z$ titánban $< 850$ N/mm <sup>2</sup> | 0,25 mm |

|                     |                     |
|---------------------|---------------------|
| Cserék / élek száma | 1                   |
| Termék fajtája      | Váltólapka maráshoz |