

Garant**Másolómaró, menettel, Ø D: 12mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	212620 12
GTIN	4045197712790
Árucikk kategória	210

Leírás**Kivitel:**

Belső hűtés nélkül.

Pontos váltólapka beágyazás a lapka és a lapkafészek tűrés optimális méretezése következtében. Biztosított a maximális cserepontosság: $\pm 0,015$ mm.

Felhasználás:

Univerzálisan használható simító- és félsimító műveletekhez.

Acél – a süllyeszték- és formagyártás területén való általános felhasználáshoz.

Figyelem:

A fordulatszámot a D_w működő Ø-nek megfelelően számítsa ki. A **211750 sz. 2,2 méretű** GARANT TQ nyomaték-csavarhúzózt a **674252 sz. 10IP** méretű pengével használja.

Műszaki leírás

Vágóél Ø D_c	12 mm
Felfogó menet M	M8
Teljes hossz L_{ges}	25 mm
Hossz 1	16,5 mm
Ø D_2	13,5 mm
Ø D_1 h6	8,5 mm
Váltólapka csavar	219872 (10IP; 2,2 Nm)
Vágóélek száma Z	2

belső hűtés	nem
Szárkivitel	menettel
Marási felhasználási	Másolómarás
Szerszámcsere	PowerCard
Termék fajtája	Másolómaró

Tartozék

PrecisionBit Torx Plus®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx Plus® profil 10IP	674252 10IP
Nyomaték-csavarhúzó, fixen beállítva Beállított nyomaték 2,2 Nm	211750 2,2
Szorítócsavar	219872